

## Tarkkuusindeksitapit • Kartio tapilla

22130.0125



### Tuotekuvaus

Holkilliset tarkkuusindeksointitapit ovat optimaalinen yhdistelmä nopeaa paikoitusta ja lukitusta varten. Indeksointitapin ja holkin suuren tarkkuuden ansiosta saavutetaan huomattavan hyvä toistotarkkuus.

### Materiaali

#### Tappi

- Pintakarkaistu teräs, mustattu ja hiottu

#### Holkki

- Pintakarkaistu teräs, mustattu ja hiottu

#### Runko

- Pintakarkaistu teräs, mustattu ja hiottu

#### Pallonuppi

- Kestomuovi, mustanharmaa

### Asennus

Tarkka asetus edellyttää, että pallonuppi ja indeksointitappi asennuksen jälkeen liimataan yhteen.

### Toiminto


Lukituksella varustetussa rakenteessa nuppi vedetään ylös ja kierretään 90°.

### Lisätietoja


### Huomioi

Holkit on tilattava erikseen


### Piirustus



kuva 1



kuva 2




kuva 3

### Tilaustiedot

Nimellishalkaisija [mm]	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub> n6	d <sub>4</sub>	Ulkomitat [mm]						Jousivoima <sup>1)</sup> F <sub>1</sub> ~ F <sub>2</sub> [N]		[g]	Til.nro
					d <sub>5</sub>	l <sub>1</sub> min.	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>				
<b>Ilman lukitusta – Kuva 1</b>														
25	25	42	38	50	M10	6	3	60	13	51	39	73	654	22130.0125

<sup>1)</sup> Tilastollinen keskiarvo

### Lisätarvikkeet

Nimellishalkaisija [mm]	d <sub>1</sub> +0,1	d <sub>2</sub>	Ulkomitat [mm]			l <sub>1</sub> min.	l <sub>2</sub>	[g]	Til.nro
			d <sub>3</sub> n6	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>				
<b>Hylsy tarkkuusindeksitappeja varten, kartiomainen – Kuva 3</b>									
	25	19,70	42	38	19	16,0	114	22130.0196	

### Sovellusesimerkki



### Vaatimuksenmukaisuus

#### RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

#### Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

#### Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldeimättömyyttä  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."