

Sivuttaispainimet • ulkokierteellä ilman tiivistettä, sisäkierre

22150.1338



Tuotekuvaus

Käytetään paikoitukseen tai painimena, esim. maalauksessa ja hiekkapuhalluksessa.

Materiaali

Runko

- Teräs, sinkitty

Kierreholkki

- Teräs, mustattu

Jousi

- Ruostumaton teräs

Asennus

Asennusreiän akselietäisyyden laskentakaava:

$$l_0 = z/2 + w + x,$$

l_0 = akselietäisyys,

y = työkappaleen korkeus,

w = työkappaleen pituus,

x = isku,

z = vasteen halkaisija

Laskentakaava työkappaleen x -mitalle: $x = d_2/2 - s$

Asennus kiertämällä asennustyökalun avulla.

Ominaisuudet


Kevyt jousivoima = jousi ruostumattomasta teräksestä

Lisätietoja

Huomioi

Yksilölliset paininruuvit voidaan ruuvata paikoilleen kierteeseen.

Piirustus




Tilastiedot

Ulkomitat		Jousivoima F max. ¹⁾ ~ [N]	Ulkomitat					Isku s [mm]	AV [mm]	max. [°C]	[g]	Til.nro
d ₁ [mm]	l ₁ -2		d ₂	d ₃	l ₂ [mm]	l ₃	l ₄					
M12	26,5	40	M4	6,1	10,7	4,5	1,5	1	10	250	6,9	22150.1338

¹⁾ Tilastollinen keskiarvo

Lisätarvikkeet

	Ulkomitat d ₁ [mm]	[g]	Til.nro
Asennustyökalu			
	M12	76	22150.0820

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Sisältää Prop 65 aineita



Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."