

## Lukitussäpit • DIN 6310 jousella

22200.0045




### Tuotekuvaus

Jousella varustetut salvat, valmistettu DIN 6310 -standardin mukaisesti, käytetään esimerkiksi lukituselementteinä.

### Materiaali

- Nuorrutusteräs, mustattu, alueella \_ \_  
\_karkaistu

### Piirustus




Alueella \_ \_ \_ karkaistu.

### Tilaustiedot

Ulkomitat																	Jousivakio	Til.nro			
$l_1$	$b_1$	$d_1$	$d_2$	$h_1$	$h_2$	$h_3$	$h_4$	$l_2$	$l_3$	$l_4$	$l_5$	$l_6$	$l_7$	$m_1$	$t$	$r$	$L_0$		R	[g]	
[mm]																	[N/mm]				
45	8	4	5	9,5	5,5	8	4	15	±0,1	10	2	9	11	30	2,5	1,5	1,6	17,8	3	15	22200.0045

### Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."