

Ovisalpa  
22260.0112

## Tuotekuvaus


## Materiaali

- Sintrattu teräs

## Asennus

Ei sovellu kiinnitettäväksi hitsaamalla. Kiinnitys tapilla.


## Piirustus



## Tilaustiedot

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> H8	d <sub>3</sub>	Ulkomitat					Til.nro
			b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	b <sub>4</sub>		
			[mm]				[g]	
Lukitus vasempaan kääntämällä								
65	12	23	20	10	5	7,2	103	22260.0112

## Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

## RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

## Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

## Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."