

## Kiinnitysaluslevyt

22270.0145




### Tuotekuvaus

#### Materiaali


- Ruostumaton teräs 1.4305

### Piirustus

senkkiruuveille DIN EN ISO 2009  
tai DIN EN ISO 10642



### Tilastiedot

| d <sub>1</sub> | Ulkomitat<br>d <sub>2</sub><br>[mm] | s | <br>[g] | Til.nro    |
|----------------|-------------------------------------|---|--|------------|
| 45             | 6,6                                 | 6 | 66   | 22270.0145 |

### Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."