

## Kuulalukitustapit • itselukittuva, turvakahvalla

22340.1102



## Tuotekuvaus

Käytetään erilaisten osien ja työkappaleiden nopeaan kiinnittämiseen, yhdistämiseen ja lukitsemiseen. Nopeasti ja yksinkertaisesti avattavana erityisen sopiva käyttöön, jossa tappi täytyy irroittaa ja asentaa takaisin useasti.

Kaikki mallit ovat korroosion kestäviä. Ruostumaton teräs 1.4542: erikoisluja, karkaistu, äärimmäisen kovaa kuormitusta kestävä, erittäin hyvä kulumisen kestävyys.

Tukeva turvakahva (painonappi suojassa). Kahvan muoto suojaa tahattomalta lukituksen avaamiselta.

## Materiaali

## Tappiosa

- Ruostumaton teräs 1.4305

## Kahva

- Ruostumaton teräs

## Painonappi

- Ruostumaton teräs

## Jousi

- Ruostumaton teräs

## Toiminto

Paina nappia vapauttaaksesi kuulat.

## Ominaisuudet

Ruostumaton teräs 1.4542 versiossa on merkintä kuulien alla.

## Lisätietoja

## Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.


## Lisätarvikkeet

Kiinnitysvaijerin EH 22400. kiinnitysmahdollisuus.

## Lisää tuotteita

- Kiinnitysholkit, kuulalukitustappeja varten
- Kiinnitysholkit, kuulalukitustapeille, laipalla
- Kiinnitysvaijerit
- Poraholkit, kauluksella (olakkeella), DIN 172 A
- Poraholkit, ilman kaulusta (olaketta), DIN 179 A

## Piirustus



\*\* Ruostumaton teräs versiot 1.4542, merkattu.

## Tilaustiedot

Ulkomitat								Kiinnitys- poraus H11	max.		Leikkaus- lujuus <sup>1)</sup> min.	Til.nro
d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>					
-0,04 -0,08	+0,6				±1			[mm]	[°C]	[g]	[kN]	
Ruostumaton teräs												
25	70	31	30,4	50	22	36,8	54,8	25	250	600	386	22340.1102

<sup>1)</sup> Leikkauslujuus samankaltainen DIN 50141 kanssa

## Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."