

Kiinnityshokit • kuulalukitteisia nostotappeja varten

22350.0934



Tuotekuvaus

Kiinnityshokit ovat varma ja nopea tapa kiinnittää kuulalukitteisia EH 22350/22351 nostotappeja. Korroosion ja kulutuksen kestävä.


Materiaali

- Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu

Asennus

Helppo ja luotettava asennus. Asennettavissa erilaisille alusmateriaaleille. Voidaan käyttää ohutseinäisillä osilla ja esim. umpirei'issä.

Piirustus



Tilaustiedot

| d ₁ H11 | Ulkomitat | | Nimellispituutta varten | Ulkomitat | | | | AV | Kiristys- momentti max. | x | Kantavuus | | | Nostotappeille | Til.nro | |
|-----------------------|----------------|------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|-------------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------|------------|
| | d ₂ | [mm] | | d ₃ | d ₄ | l ₁ | l ₂ | | | | F ₁ | F ₂ | F ₃ | | | [g] |
| 16 | M30 | [mm] | 50 | 39 | 19,2 | 66 | 44 | 30 | 400 | 1,5 | 4,8 | 4,5 | 4,1 | 22350.0643 / .0743 | 238 | 22350.0934 |

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."