

## Paikoitusholkit tiivisteellä, sileät • kuulalukitteisia nostotappeja varten

22350.1961



### Tuotekuvaus

Tiiviste estää nesteiden ja lian tunkeutumisen sisään. Siksi holkki sopii erityisen hyvin ulkoasennuksiin.

Kiinnitysholkit ovat varma ja nopea tapa kiinnittää kuulalukitteisia EH 22350/22351 nostotappeja. Käytetään sovelluksissa joissa vaaditaan upotusta pinnan tasoon.

Asennusta varten tarvitaan otsareikävain. Lisävarusteeksi tarjoamme säädettävän, taivutetun otsareikävaimen ja otsareikä-hylsyvaimen, Otsareikä-pistoavain sopii yhdessä hylsyvaiminruuvimeisselin kanssa ahtaisiin tiloihin.

Korroosion ja kulutuksen kestävä.

### Materiaali

#### Holkki

- Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu

#### O-rengas

- NBR

#### Jousi

- Ruostumaton teräs


### Asennus

Helppo ja luotettava asennus.

Asennettavissa erilaisille alusmateriaaleille. Holkki voidaan helposti asentaa asennustyökalulla.

Voidaan käyttää ohutseinämäisillä osilla ja esim. umpirei'issä.




### Piirustus




### Tilastiedot

Ulkomitat		Nimellispuutta varten	Ulkomitat				Kivistys- momentti max.	x	Kantavuus			Nostotappeille	Til.nro				
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>		d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	l <sub>1</sub>			l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>			F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>	F <sub>3</sub>	
[mm]		[mm]	-0,2	+0,3	+0,1	[mm]				[Nm]	[mm]	[kN]			[g]		
H11	M20 x 1,5	15	28	12,3	5,1	51	45	20	21	100	1,5	2,7	2,4	2,1	22350.0621 / .0721	92	22350.1961

## Lisätarvikkeet

	Sopii koolle d <sub>1</sub> [mm]	Pulttiväli ±0,1 [mm]	Pultin halkaisija -0,1 [mm]	Neliöavain [tuuma]	 [g]	Til.nro
<b>Säädettävä otsareikäavain, taivutettu</b>						
	8	-	3		121	22350.1990
<b>otsareikä-hylsyavain</b>						
	10	20	5	1/2	136	22350.1996

## Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."