

## Paikoitusholkit tiivisteellä, sileät • kuulalukitteisia nostotappeja varten

22350.1963



### Tuotekuvaus

Tiiviste estää nesteiden ja lian tunkeutumisen sisään. Siksi holkki sopii erityisen hyvin ulkoasennuksiin.

Kiinnitysholkit ovat varma ja nopea tapa kiinnittää kuulalukitteisia EH 22350/22351 nostotappeja. Käytetään sovelluksissa joissa vaaditaan upotusta pinnan tasoon.

Asennusta varten tarvitaan otsareikäavain. Lisävarusteeksi tarjoamme säädettävän, taivutetun otsareikäavaimen ja otsareikä-hylsyavaimen, Otsareikä-pistoavain sopii yhdessä hylsyavainruuvimeisselin kanssa ahtaisiin tiloihin.

Korroosion ja kulutuksen kestävä.

### Materiaali

#### Holkki

- Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu

#### O-rengas

- NBR

#### Jousi

- Ruostumaton teräs


### Asennus

Helppo ja luotettava asennus.

Asennettavissa erilaisille alusmateriaaleille. Holkki voidaan helposti asentaa asennustyökalulla.

Voidaan käyttää ohutseinämäisillä osilla ja esim. umpirei'issä.




### Piirustus




### Tilastiedot

d <sub>1</sub> H11	Ulkomitat		Nimellispuutta varten			Ulkomitat				Kiristysmomentti max. [Nm]	x [mm]	Kantavuus			Nostotappeille	[g]	Til.nro
	d <sub>2</sub>	[mm]	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>			F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>	F <sub>3</sub>			
16	M30 x 2	25	39	19,3	5,1	78	72	30	33	200	1,5	4,8	4,5	4,1	22350.0641 / .0741	253	22350.1963

## Lisätarvikkeet

	Sopii koolle $d_1$ [mm]	Pulttiväli $\pm 0,1$ [mm]	Pultin halkaisija $-0,1$ [mm]	Neliöavain [tuuma]	 [g]	Til.nro
<b>Säädettävä otsareikäavain, taivutettu</b>						
	10/12/16/20/25	-	5		309	22350.1991
<b>otsareikä-hylsyavain</b>						
	16/20	30	5	1/2	243	22350.1998

## Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."