

Kuulalukitustapit • Itselukittuva, säädettävä kiinnityspituus

22370.0609



Tuotekuvaus

Kappaleiden liittämiseen ja lukitukseen toisiinsa. Kiinnitysalue säädettävissä portaattomasti lukitusmutterin avulla.

Kaikki mallit ovat korroosion kestäviä. Ruostumaton teräs 1.4542: erikoisluja, karkaistu, äärimmäisen kovaa kuormitusta kestävä, erittäin hyvä kulumisen kestävyys.

Materiaali

Tappiosa

- Ruostumaton teräs 1.4305

Lukitusmutteri

- Kestomuovi, musta

Jousi

- Ruostumaton teräs

Säätömutteri

- Kestomuovi, hopea

Toiminto

Paina nappia vapauttaaksesi kuulat.

Ominaisuudet

Ruostumaton teräs 1.4542 versiossa on merkintä kuulien alla.

Lisätietoja

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

Lisätarvikkeet

Kiinnitysvaijerin EH 22400.
kiinnitysmahdollisuus.

Lisää tuotteita



- Kiinnitysholkit, kuulalukitustappeja varten
- Kiinnitysholkit, kuulalukitustapeille, laipalla
- Kiinnitysvaijerit
- Poraholkit, kauluksella (olakkeella), DIN 172 A
- Poraholkit, ilman kaulusta (olaketta), DIN 179 A

Piirustus



** Ruostumaton teräs versiot 1.4542, merkattu.

Tilastiedot

| d ₁ | l ₁ | d ₂ | d ₃ | Ulkomitat | | | | | Kiinnitys- poraus H11 |  min. max. | |  [g] | Leikkaus- lujuus ¹⁾ min. [kN] | Til.nro | |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|--|------|--|---|------------|------|
| | | | | d ₄ | l ₂ | l ₃ | l ₄ | l ₅ | | [mm] | [°C] | | | | [kN] |
| -0,04 -0,08 | +0,6 | | | | ±1 | | | | | | | | | | |
| Ruostumaton teräs | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 35 – 45 | 7 | 17,6 | 23,6 | 7 | 25,7 | 26,2 | 15,9 | 6 | -30 | 80 | 32 | 21 | 22370.0609 | |

¹⁾ Leikkauslujuus samankaltainen DIN 50141 kanssa

Sovellusesimerkki





Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."