

Kuulalukitustapit • Itselukittuva, säädettävä kiinnityspituus

22370.0630



Tuotekuvaus

Kappaleiden liittämiseen ja lukitukseen toisiinsa. Kiinnitysalue säädettävissä portaattomasti lukitusmutterin avulla.

Kaikki mallit ovat korroosion kestäviä. Ruostumaton teräs 1.4542: erikoisluja, karkaistu, äärimmäisen kovaa kuormitusta kestävä, erittäin hyvä kulumisen kestävyys.

Materiaali

Tappiosa

- Ruostumaton teräs 1.4305

Lukitusmutteri

- Kestomuovi, musta

Jousi

- Ruostumaton teräs

Säätömutteri

- Kestomuovi, hopea

Toiminto

Paina nappia vapauttaaksesi kuulat.

Ominaisuudet

Ruostumaton teräs 1.4542 versiossa on merkintä kuulien alla.

Lisätietoja

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

Lisätarvikkeet

Kiinnitysvaijerin EH 22400.
kiinnitysmahdollisuus.

Lisää tuotteita



- Kiinnitysholkit, kuulalukitustappeja varten
- Kiinnitysholkit, kuulalukitustapeille, laipalla
- Kiinnitysvaijerit
- Poraholkit, kauluksella (olakkeella), DIN 172 A
- Poraholkit, ilman kaulusta (olaketta), DIN 179 A

Piirustus




** Ruostumaton teräs versiot 1.4542, merkattu.

Tilaustiedot

Ulkomitat									Kiinnitys- poraus H11 [mm]	 min. max. [°C]		 [g]	Leikkaus- lujuus ¹⁾ min. [kN]	Til.nro	
d ₁ -0,04 -0,08	l ₁ +0,6	d ₂	d ₃	d ₄ [mm]	l ₂ ±1	l ₃	l ₄	l ₅							
Ruostumaton teräs															
10	40 – 50	12	23	27,6	9,6	31,2	33,1	18	10	-30	80	80	60	22370.0630	

¹⁾ Leikkauslujuus samankaltainen DIN 50141 kanssa

Sovellusesimerkki





Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."