

Kiinnityshokit • kuulalukitustappeja varten

22400.0916



Tuotekuvaus

Otsareikä paikoitusholkki (kuva 2) on sopiva käyttökohteisiin jotka vaativat upotusta pinnan tasoon.

Kiinnityshokit ovat nopea ja varma tapa kuulalukitustappien lukitukseen EH 22340., EH 22350., EH 22370. ja EH 22380. ja sekä EH 22400.

Optimaalinen keskittäminen mahdollista tarkan kauluksen ansiosta (esim. nopea levyjen ja rakenneosien liittäminen).

Kaikki mallit ovat korroosion sekä kulutuksen kestäviä.


Materiaali

- Ruostumaton teräs 1.4305

Asennus

Malli jossa on reiät etupinnassa (kuva 2) voidaan asentaa otsareikä avaimella tai vaihtoehtoisesti otsareikä hylsyavaimella. Voidaan käyttää myös ohutseinämäisten osien kanssa. Kiinnitettävissä erilaisiin materiaaleihin.


Piirustus



Tilaustiedot

d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	Ulkomitat						AV		Til.nro
H11		h9		l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆			
[mm]										[mm]	[g]	
kuusikulmalla – Kuva 3												
16	M30	36	19,5	39	29	15,5	23,5	6,1	12,8	24	124	22400.0916

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."