

Pallopäiset ruuvit • DIN 6332, pistokärjellä, muoto S 22540.1501



Tuotekuvaus

Pallopäiset ruuvit ovat kiinnitysruuveja, jotka voivat välittää voimia suoraan pistokärjen kautta. Teräsmallisen ruuvin pistokärjen painepinta on karkaistu. Herkkien pintojen kiinnittämiseksi pistokärkeen voidaan kiinnittää painintyyny EH 22560. (DIN 6311 ja matala malli). Painintyynyn pidätinrenas saa aikaan pallopäisen ruuvin ja käsin irrotettavan painintyynyn välisen yhteyden. Näille pistokärjellä varustetuille pallopäisille ruuveille on erityisen tunnusomaista lisäsäde "r" pistokärjessä (optimointi verrattuna standardiin DIN 6332), mikä helpottaa asennusta painintyynyn. Pallopäisten ruuvien pistokärjen halkaisija on pienempi kuin kierteen sisähalkaisija joten ne voidaan ruuvata myös tappipuolelle.

Materiaali


- Ruostumaton teräs

Lisätietoja

Lisää tuotteita

- Painintyynyt, DIN 6311 ja matala rakenne

Piirustus



* asennuksen helpottamiseksi DIN 6332 on muutettu

Tilaustiedot

d_1	l_1	d_2 h11	Ulkomitat				AV		Til.nro
			d_3	l_2	l_3	l_4			
			[mm]			~	[mm]	[g]	
kuusiokololla (IS) – Kuva 2, Ruostumaton teräs									
M20	100	15,5	14,4	14	5,5	105,5	10	178	22540.1501

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."