

**Painintyynyt • muovi**  
 22570.0015



**Tuotekuvaus**

Muoviset painintyynyt (EH 22570) on yhdistettävissä pallopäisten ruuvien (EH 22570) kanssa.

**Materiaali**


- Kestomuovi (POM), musta, matta

**Lisätietoja**

**Lisää tuotteita**

- Pallopäiset ruuvit, pallokärjellä
- Säätöjalat, Muovipintaisella tukipinnalla, nivelöity


**Piirustus**



**Tilaustiedot**

Ulkomitat						Staattinen kuormitettavuus max. [kN]	Pallokärkisille ruuveille EH 22570. [mm]	Lämpötila [°C]		Paino [g]	Til.nro
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	e	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>			min.	max.		
15	6,1	8,6	2,5	7,6	2,5	3,5	M8	-30	80	1	22570.0015

**Sovellusesimerkki**



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."