

**Painintyynyt • muovi**  
 22570.0023



**Tuotekuvaus**

Muoviset painintyynyt (EH 22570) on yhdistettävissä pallopäisten ruuvien ( EH 22570) kanssa.

**Materiaali**


- Kestomuovi (POM), musta, matta

**Lisätietoja**

**Lisää tuotteita**

- Pallopäiset ruuvit, pallokärjellä
- Säätöjalat, Muovipintaisella tukipinnalla, nivelöity


**Piirustus**



**Tilaukset**

Ulkomitat						Staattinen kuormitettavuus max.	Pallokärkisille ruuveille EH 22570.	Temperatuurialue		Paino [g]	Til.nro
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	e	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>			min.	max.		
[mm]						[kN]	[mm]	[°C]			
25	6,1	13	5,5	10,5	3	3,5	M8	-30	80	4	22570.0023

**Sovellusesimerkki**



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."