

Painintyynyt • muovi

22570.0034



Tuotekuvaus

Muoviset painintyynyt (EH 22570) on yhdistettävissä pallopäisten ruuvien (EH 22570) kanssa.

Materiaali


- Kestomuovi (POM), musta, matta

Lisätietoja

Lisää tuotteita

- Pallopäiset ruuvit, pallokärjellä
- Säätöjalat, Muovipintaisella tukipinnalla, nivelöity


Piirustus



Tilauksetiedot

Ulkomitat						Staattinen kuormitettavuus max.	Pallokärkisille ruuveille EH 22570.	Temperatuurialue		Paino [g]	Til.nro
d ₁	d ₂	d ₃	e	h ₁	h ₂			min.	max.		
[mm]						[kN]	[mm]	[°C]		[g]	
32	9,4	14	4,2	11	3	3,5	M12	-30	80	5	22570.0034

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."