

## Säätöjalat

### 22590.0216



#### Tuotekuvaus

Voidaan käyttää konejalkana tai painimena. Voidaan tasata ei-yhdensuuntaiset pinnat, joiden välinen kulma on korkeintaan 15°.

#### Materiaali

##### Kuulaelementti

- Ruostumaton teräs 1.4305

##### Painetyyny


- Ruostumaton teräs 1.4305

#### Lisätietoja

##### Huomioi

Malleissa  $d_1 = M10$  ja  $M12$  lukitusmutteri on standardin DIN 934 mukainen.

#### Piirustus



#### Tilaustiedot

| Ulkomitat                                                |       |       |       |      | AV   | Staattinen kuormitettavuus max. | max. | [g] | Til.nro    |
|----------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------|------|---------------------------------|------|-----|------------|
| $d_1$                                                    | $d_2$ | $h_1$ | $h_2$ | t    |      |                                 |      |     |            |
| [mm]                                                     |       |       |       |      | [mm] | [kN]                            | [°C] |     |            |
| painityyny ja kuulaelementti – Kuva 1, Ruostumaton teräs |       |       |       |      |      |                                 |      |     |            |
| M16                                                      | 50    | 32    | 7     | 13,5 | 24   | 36                              | 250  | 256 | 22590.0216 |

## Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."