

## Säätöjalat

22590.0438



### Tuotekuvaus

Voidaan käyttää konejalkana tai painimena. Voidaan tasata ei-yhdensuuntaiset pinnat, joiden välinen kulma on korkeintaan 15°.

### Materiaali

#### Kuulaelementti pultilla

- Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu

#### Lukitusmutteri

- Teräs, mustattu, DIN 934

#### Painetyyny


- Nuorrutusteräs, mustattu

### Lisätietoja

#### Huomioi

Malleissa  $d_1 = M10$  ja  $M12$  lukitusmutteri on standardin DIN 934 mukainen.


Piirustus



Tilaustiedot

| Ulkomitat  |                |                |                |                |                | AV   | Staattinen kuormitettavuus max. | 🌡️ max. | 🏗️  | Til.nro    |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|---------------------------------|---------|-----|------------|
| d <sub>1</sub>   | l <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | l <sub>2</sub> | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> |      |                                 |         |     |            |
| [mm]   |                |                |                |                |                | [mm] | [kN]                            | [°C]    | [g] |            |
| painintyynty ja kuulaelementti pultilla – Kuva 2, Nuorrutusteräs |                |                |                |                |                |      |                                 |         |     |            |
| M10  | 100            | 32             | 95,5           | 22             | 5              | 17   | 20                              | 250     | 133 | 22590.0438 |

Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."