

Säätöjalat

22590.0552



Tuotekuvaus

Voidaan käyttää konejalkana tai painimena. Voidaan tasata ei-yhdensuuntaiset pinnat, joiden välinen kulma on korkeintaan 15°.

Materiaali

Kuulaelementti pultilla

- Ruostumaton teräs 1.4305

Lukitusmutteri

- Ruostumaton teräs A2, DIN 934

Painetyyny


- Kestomuovi (POM), valkoinen

Lisätietoja

Huomioi

Malleissa $d_1 = M10$ ja $M12$ lukitusmutteri on standardin DIN 934 mukainen.


Piirustus



Tilaustiedot

Ulkomitat						AV	Staattinen kuormitettavuus max.	min. max.			Til.nro
d ₁	l ₁	d ₂	l ₂	h ₁	h ₂	[mm]	[kN]	[°C]		[g]	
painintyyne kestonuovia, kuulaelementti ja pultti ruostumaton teräs – Kuva 2, Kestomuovi											
M12	100	40	94,5	26	6	19	18	-30	80	139	22590.0552

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."