

Säätöjalat • Muovipintaisella tukipinnalla, nivelöity

22600.0012



Tuotekuvaus

Voidaan käyttää ruuvattavana jalkana tai painimena.
Muovipinnoite suojaa arkoja pintoja. Nivelöity vastepinta soveltuu kalteville pinnoille.

Materiaali

Kuulaelementti

- Ruostumaton teräs 1.4305

Mutteri

- Ruostumaton teräs A2

Painetyyny

- Muovi (PEEK), sininen

Lisätietoja


Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

Lisää tuotteita

- Painintyynt, muovi
- Tukivasteet, Muovisella tukipinnalla

Piirustus



Tilaustiedot

d ₁	l ₁ ±1	Ulkomitat				AV ₁	AV ₂	AV ₃	min. max. °C	[g]	Til.nro
		d ₂	l ₂	l ₃	l ₄	[mm]	[mm]	[mm]			
M12	84,4	16,8	12	64,3	6	9	6	19	-60 250	61	22600.0012

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita
Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."