

## Tarttujanastat pyöreät/neliömäiset • Karhennetulla kovametallipalalla

22620.0010



### Tuotekuvaus

Sisäkierteen nastassa helpottaa asennusta kiinnittimiin, kiinnitysleukoihin, kiinnitysvarsisiin, tarttujiin, jne. suurten vääntömomenttien ja pitovoimien siirtämiseen, esim. valu- tai taeosilla. Suurten vääntömomenttien ja pitovoimien siirtämiseen, esim. valu- tai taeosilla.

### Materiaali

**Holkki**  
• Työkäluuteräs, mustattu


### Uritus

• Kovametallilaatta, juotettu

### Asennus

Soveltuu neliömäisen rakenteen ansiosta järjestettäväksi riviin, jolloin kiinnityskiskolla voidaan tuottaa hyvin suuria pitovoimia.


### Piirustus



### Tilastiedot

Ulkomitat							[g]	Til.nro
d <sub>1</sub> -0,13	h <sub>1</sub> -0,13	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	t		
pyöreä – Kuva 1								
10	10	M5	7,9	4,75	4,5	2,3	5,1	22620.0010

### Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."