

Tukinastat • osittain DIN 6321 (vanha standardi)

22630.0002



Tuotekuvaus

Voidaan käyttää myös vasteina ja jalkoina.
Tukipinta ilman keskiötä.

Materiaali


- Työkaluteräs, karkaistu, hiottu

Lisätietoja


Lisää tuotteita

- Tukinastat, DIN 6321

Piirustus



Tilaustiedot

d ₁	Ulkomitat			l	Kiinnitysporaus D ₁ H7 [mm]	 [g]	Til.nro
	h h9 [mm]	d ₂ n6					
DIN 6321, vanha normi							
10	8	6		8	6	6,2	22630.0002

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kulta tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."