

## Tukinastat • osittain DIN 6321 (vanha standardi)

22630.0003



### Tuotekuvaus

Voidaan käyttää myös vasteina ja jalkoina.  
Tukipinta ilman keskiötä.

### Materiaali


- Työkaluteräs, karkaistu, hiottu

### Lisätietoja

#### Lisää tuotteita

- Tukinastat, DIN 6321

### Piirustus



### Tilaustiedot

d <sub>1</sub>	Ulkomitat			l	Kiinnitysporaus	[g]	Til.nro
	h h9	d <sub>2</sub> n6	[mm]		D <sub>1</sub> H7 [mm]		
<b>DIN 6321, vanha normi</b>							
16	5	8		10	8	11	22630.0003

## Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kulta tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."