

Tukinastat • DIN 6321

22630.0013



Tuotekuvaus

DIN 6321 (muoto A) mukaisia tukinastoja voidaan käyttää työkappaleiden tukina, mutta myös pysäytin- ja tukijalkoina. Tukinastan tukipinnalla ei ole keskikohtaa.

Materiaali


- Työkäluteräs, karkaistu, hiottu

Lisätietoja

Lisää tuotteita

- Tukinastat, osittain DIN 6321 (vanha standardi)

Piirustus



Tilastiedot

Ulkomitat				Kiinnitysporaus		Til.nro
d ₁ g6	l ₁ h9	d ₂ n6	l ₂	D ₁ H7	[g]	
[mm]						
paikoitustappi, DIN 6321, muoto A, toleranssi l ₁ = h9						
16	8	8	12	8	17	22630.0013

Vaatumuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."