

Tukinastat • DIN 6321

22630.0014



Tuotekuvaus

DIN 6321 (muoto A) mukaisia tukinastoja voidaan käyttää työkappaleiden tukina, mutta myös pysäytin- ja tukijalkoina. Tukinastan tukipinnalla ei ole keskikohtaa.

Materiaali


- Työkäluteräs, karkaistu, hiottu

Lisätietoja

Lisää tuotteita

- Tukinastat, osittain DIN 6321 (vanha standardi)

Piirustus



Tilautiedot

Ulkomitat				Kiinnitysporaus		Til.nro
d ₁	l ₁	d ₂	l ₂	D ₁	[g]	
g6	h9	n6		H7		
[mm]						
paikoitustappi, DIN 6321, muoto A, toleranssi l ₁ = h9						
25	10	12	18	12	53	22630.0014

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."