

Tukinastat • ohennetulla kärkitapilla

22680.0426




Tuotekuvaus

Voidaan käyttää tukevana ja tarkkana tukena sekä vasteena. Kärkitapin muodon ansiosta soveltuu käytettäväksi hyvin ahtaissa kohteissa.
Pinta induktioarkkaistu ja hiottu.


Materiaali

- Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu

Piirustus





kuva 1



kuva 2

Tilaustiedot

l_1 $\pm 0,01$	d_1	Ulkomitat				AV	Kiristysmomentti max.		Til.nro
		d_2	l_2	l_3	d_3				
		[mm]				[mm]	[Nm]	[g]	
Ulkokierteellä – Kuva 1									
30	M10	8	14	15	19	17	32	35	22680.0426

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."