

## Tukinastat • ohennetulla kärkitapilla

22680.0434




### Tuotekuvaus

Voidaan käyttää tukevana ja tarkkana tukena sekä vasteena. Kärkitapin muodon ansiosta soveltuu käytettäväksi hyvin ahtaissa kohteissa. Pinta induktioarkkaistuu ja hiottu.


### Materiaali

- Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu

### Piirustus



kuva 1



kuva 2

### Tilaustiedot

| $l_1$<br>$\pm 0,01$     | $d_1$ | Ulkomitat |       |       |       | AV   | Kiristysmomentti<br>max. |     | Til.nro    |
|-------------------------|-------|-----------|-------|-------|-------|------|--------------------------|-----|------------|
|                         |       | $d_2$     | $l_2$ | $l_3$ | $d_3$ |      |                          |     |            |
|                         |       | [mm]      |       |       |       | [mm] | [Nm]                     | [g] |            |
| Ulkokierteellä – Kuva 1 |       |           |       |       |       |      |                          |     |            |
| 60                      | M12   | 6         | 14    | 30    | 21,2  | 19   | 60                       | 75  | 22680.0434 |

## Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."