

## Tukinastat • ohennetulla kärkitapilla

22680.0436




### Tuotekuvaus

Voidaan käyttää tukevana ja tarkkana tukena sekä vasteena. Kärkitapin muodon ansiosta soveltuu käytettäväksi hyvin ahtaissa kohteissa. Pinta induktioarkkaistuu ja hiottu.


### Materiaali

- Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu

### Piirustus



kuva 1



kuva 2

### Tilaustiedot

$l_1$ $\pm 0,01$	$d_1$	Ulkomitat				AV	Kiristysmomentti max.		Til.nro
		$d_2$	$l_2$	$l_3$	$d_3$			[g]	
		[mm]				[mm]	[Nm]		
Ulkokierteellä – Kuva 1									
40	M12	8	14	20	21,2	19	60	56	22680.0436

## Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."