

Tukinastat • ohennetulla kärkitapilla

22680.0452




Tuotekuvaus

Voidaan käyttää tukevana ja tarkkana tukena sekä vasteena. Kärkitapin muodon ansiosta soveltuu käytettäväksi hyvin ahtaissa kohteissa.
Pinta induktioarkkaistuu ja hiottu.


Materiaali

- Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu

Piirustus




kuva 1



kuva 2

Tilaustiedot

l_1 $\pm 0,01$	d_1	Ulkomitat				d_3	AV	Kiristysmomentti max.		Til.nro
		d_2	l_3	t						
		[mm]								
20	M6	4	8,5	6	11	10	7		5,7	22680.0452

Sisäkierteellä – Kuva 2

20	M6	4	8,5	6	11	10	7		5,7	22680.0452
----	----	---	-----	---	----	----	---	--	-----	------------

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."