

## Tukinastat • ohennetulla kärkitapilla

22680.0476




### Tuotekuvaus

Voidaan käyttää tukevana ja tarkkana tukena sekä vasteena. Kärkitapin muodon ansiosta soveltuu käytettäväksi hyvin ahtaissa kohteissa.  
Pinta induktioarkaisu ja hiottu.


### Materiaali

- Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu

### Piirustus



kuva 1



kuva 2

### Tilaustiedot

$l_1$ $\pm 0,01$	$d_1$	Ulkomitat $d_2$   $l_3$   $t$   $d_3$ [mm]				AV [mm]	Kiristysmomentti max. [Nm]	[g]	Til.nro
30	M10	8	12	10	19	17	32	28	22680.0476

### Sisäkierteellä – Kuva 2

## Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."