

## Tukinastat • ohennetulla kärkitapilla

22680.0482




### Tuotekuvaus

Voidaan käyttää tukevana ja tarkkana tukena sekä vasteena. Kärkitapin muodon ansiosta soveltuu käytettäväksi hyvin ahtaissa kohteissa.  
Pinta induktioarkaisu ja hiottu.


### Materiaali

- Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu

### Piirustus




kuva 1



kuva 2

### Tilaustiedot

$l_1$ $\pm 0,01$	$d_1$	$d_2$	Ulkomitat			$d_3$	AV [mm]	Kiristysmomentti max. [Nm]	 [g]	Til.nro
			$l_3$	$t$	[mm]					
Sisäkierteellä – Kuva 2										
40	M12	6	18	12	21,2	19	60	36	22680.0482	

## Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."