

## Tukivasteet

22690.0132



### Tuotekuvaus

Voidaan käyttää tukena, vasteenä ja painimena.

### Materiaali


- Teräs, karkaistu, mustattu

### Lisätietoja


#### Lisää tuotteita

- Tukinastat, karhennetut tai piikillä
- Tukivasteet, Muovisella tukipinnalla


### Piirustus




kuva 1




kuva 2




kuva 3



kuva 4




kuva 5



kuva 6

### Tilaustiedot

h ±0,1	d <sub>1</sub>	Ulkomitat [mm]		l	AV [mm]	Kiristys- momentti max. [Nm]	 [g]	Til.nro
ulkokierre, vastepinta kupera – Kuva 2								
15	M10	21,9		12	19	32	40	22690.0132

## Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

### Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

### Sisältää Prop 65 aineita



Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."