

## Tukivasteet

### 22690.0355



#### Tuotekuvaus

Voidaan käyttää tukena, vasteenä ja painimena.

#### Materiaali


- Teräs, karkaistu, mustattu

#### Lisätietoja


#### Lisää tuotteita

- Tukinastat, karhennetut tai piikillä
- Tukivasteet, Muovisella tukipinnalla


#### Piirustus




kuva 1




kuva 2




kuva 3



kuva 4




kuva 5



kuva 6

#### Tilaustiedot

h ±0,01	d <sub>1</sub>	Ulkomitat				AV	Kiristys- momentti <sup>1)</sup> max.		Til.nro
		d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l	t	[mm]	[Nm]	[g]	
sisäkierteellä, vastepinta tasainen, l <sub>1</sub> = ±0,01 – Kuva 4									
60	M20	40	36	60	38	36	407	415	22690.0355

<sup>1)</sup> Sisäkierteen vääntömomentit ovat määritellyt ruuveille laatu 8. Ruuvin täytyy olla koko kierteen mittainen.

## Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

### Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

### Sisältää Prop 65 aineita



Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."