

## Tukivasteet 22690.0563



### Tuotekuvaus

Voidaan käyttää tukena, vasteenä ja painimena.

### Materiaali


- Teräs, karkaistu, mustattu

### Lisätietoja


### Lisää tuotteita

- Tukinastat, karhennetut tai piikillä
- Tukivasteet, Muovisella tukipinnalla


### Piirustus




kuva 1




kuva 2




kuva 3



kuva 4




kuva 5



kuva 6

### Tilaustiedot

| h<br>±0,1                                       | d <sub>1</sub> | Ulkomitat      |                |    |    | AV   | Kiristys-<br>momentti <sup>1)</sup><br>max. |  | Til.nro    |
|---|----------------|----------------|----------------|----|----|------|---|---|------------|
|   |                | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | l  | t  | [mm] | [Nm]  | [g]   |            |
| sisäkierteellä, vastepinta karhennettu – Kuva 6 |                |                |                |    |    |      |   |   |            |
| 40  | M24            | 46             | 41             | 40 | 26 | 41   | 698   | 322   | 22690.0563 |

<sup>1)</sup> Sisäkierteen vääntömomentit ovat määritellyt ruuveille laatu 8. Ruuvin täytyy olla koko kierteen mittainen.

## Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

### Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

### Sisältää Prop 65 aineita



Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."