

Tukivasteet • Muovisella tukipinnalla

22691.0031



Tuotekuvaus

Tukivasteita, joissa on muovinen tukipinta, voidaan käyttää suojaavina tukivasteina ja painimina. Siten suojataan arkoja pintoja.

Materiaali

Vaihtopää (iskupää)

- Muovi (PEEK), sininen

Holkki


- Ruostumaton teräs 1.4305

Lisätietoja


Lisää tuotteita

- Säätöjalat, Muovipintaisella tukipinnalla, nivelöity
- Tukivasteet


Piirustus




kuva 1



kuva 2



kuva 3




kuva 4

Tilaustiedot

Ulkomitat					AV ₁	Staattinen kuormitettavuus max.	Kiristys- momentti max.	min. max.		[g]	Til.nro
h	d ₁	d ₂	d ₃	l							
±0,1											
[mm]					[mm]	[kN]	[Nm]	[°C]			
Ulkokierteellä, muovinen sisäosa (PEEK), tasainen tukipinta – Kuva 2											
10	M10	14,5	21,9	12	19	15,5	32	-60	250	20	22691.0031

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."