

Tukivasteet • Muovisella tukipinnalla

22691.0133



Tuotekuvaus

Tukivasteita, joissa on muovinen tukipinta, voidaan käyttää suojaavina tukivasteina ja painimina. Siten suojataan arkoja pintoja.

Materiaali

Vaihtopää (iskupää)

- Muovi (PEEK), sininen

Kierreholkki

- Ruostumaton teräs

Pallopäinen ruuvi

- Ruostumaton teräs

Holkki


- Muovi (PEEK), sininen

Lisätietoja


Lisää tuotteita

- Säätojalat, Muovipintaisella tukipinnalla, nivelöity
- Tukivasteet


Piirustus




kuva 1



kuva 2



kuva 3




kuva 4

Tilaustiedot

Ulkomitat					AV ₁	AV ₂	Staattinen kuormitettavuus max.	Kiristys- momentti max.	 min. max.		 [g]	Til.nro
h	d ₁	d ₂	d ₃	l	[mm]	[mm]	[kN]	[Nm]	[°C]		[g]	
±0,1				±1								
Ulkokierteellä, runko muovia (PEEK), tasainen tukipinta – Kuva 1												
20	M10	19	21,5	10	19	5	9,5	10	-60	250	21	22691.0133

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."