

Tukivasteet • Muovisella tukipinnalla

22691.0335



Tuotekuvaus

Tukivasteita, joissa on muovinen tukipinta, voidaan käyttää suojaavina tukivasteina ja painimina. Siten suojataan arkoja pintoja.

Materiaali

Vaihtopää (iskupää)

- Muovi (PEEK), sininen

Holkki


- Ruostumaton teräs 1.4305

Lisätietoja


Lisää tuotteita

- Säätojalat, Muovipintaisella tukipinnalla, nivelöity
- Tukivasteet


Piirustus




kuva 1



kuva 2



kuva 3



kuva 4

Tilaustiedot

Ulkomitat					AV ₁	Staattinen kuormitettavuus max.	Kiristys- momentti ¹⁾ max.	min. max.			Til.nro
h ±0,1	d ₁	d ₂	d ₃	t				°C		[g]	
[mm]					[mm]	[kN]	[Nm]				
30	M10	14,5	21,9	15	19	15,5	32	-60	250	53	22691.0335

Sisäkierteellä, muovinen sisäosa (PEEK), tasainen tukipinta – Kuva 4

¹⁾ Sisäkierteen vääntömomentit ovat määritetty ruuveille laatu 8. Ruuvin täytyy olla koko kierteen mittainen.

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."