

## Tukivasteet • Muovisella tukipinnalla

22691.0345



### Tuotekuvaus

Tukivasteita, joissa on muovinen tukipinta, voidaan käyttää suojaavina tukivasteina ja painimina. Siten suojataan arkoja pintoja.

### Materiaali

#### Vaihtopää (iskupää)

- Muovi (PEEK), sininen

#### Holkki


- Ruostumaton teräs 1.4305

### Lisätietoja


#### Lisää tuotteita

- Säätöjalat, Muovipintaisella tukipinnalla, nivelöity
- Tukivasteet


### Piirustus




kuva 1



kuva 2



kuva 3



kuva 4

### Tilaustiedot

Ulkomitat					AV <sub>1</sub>	Staattinen kuormitettavuus max.	Kiristys- momentti <sup>1)</sup> max.	min.   max.			Til.nro
h ±0,1	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	t	[mm]	[kN]	[Nm]	[°C]		[g]	
Sisäkierteellä, muovinen sisäosa (PEEK), tasainen tukipinta – Kuva 4											
30	M12	17,5	25,2	18	22	22,5	60	-60	250	68	22691.0345

<sup>1)</sup> Sisäkierteen vääntömomentit ovat määritetty ruuveille laatu 8. Ruuvien täytyy olla koko kierteen mittainen.

## Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."