

## Kuulapääruuvit • Kannalliset, kuula kiertymisvarmistettu

22700.0284



### Tuotekuvaus

Käytetään kaltevien pintojen lukitsemiseen, kiinnittämiseen tai tukemiseen. Liikkuvan kuulan ansiosta voima välittyy tasaisesti laajalle pinnalle.

### Materiaali

#### Kuula

- Kuulalaakeriteräs, karkaistu

#### Ruuvi

- Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm<sup>2</sup>

### Lisätietoja

#### Huomioi

Huomaa kierteen päätte l<sub>4</sub> !  
Kuula kiertymisvarmistettu.  
Erikoismalleja tilauksesta.


#### Viittaukset

Kierrelukitus pyydettyessä, katso liite -  
Tekniset tiedot -

#### Lisää tuotteita

- Kuulapääruuvit, kannallinen, halkaistulla kuulalla

### Piirustus



### Tilaustiedot

Ulkomitat							AV	Staattinen kuormitettavuus <sup>1)</sup> max.	[g]	Til.nro
d <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	kuulan halkaisija				
[mm]							[mm]	[kN]		
halkaistu kuula, vastepinta karhennettu, Nuorrutusteräs										
M24	90	36	15,8	24	30	18	19	80	422	22700.0284

<sup>1)</sup> Kuormitusarvot eivät ole voimassa ruostumattomasta teräksestä valmistetulle rakenteelle.

### Sovellusesimerkki





#### Vaatimuksenmukaisuus

##### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

##### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

##### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

##### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."