

Kuulapääruuvit • Kannalliset, kuula kiertymisvarmistettu

22700.0306



Tuotekuvaus

Käytetään kaltevien pintojen lukitsemiseen, kiinnittämiseen tai tukemiseen. Liikkuvan kuulan ansiosta voima välittyy tasaisesti laajalle pinnalle.

Materiaali

Kuula

- Ruostumaton teräs, karkaistu

Ruuvi

- Ruostumaton teräs 1.4305

Lisätietoja

Huomioi

Huomaa kierteen päate l_4 !
Kuula kiertymisvarmistettu.
Erikoismalleja tilauksesta.


Viittaukset

Kierrelukitus pyydettyessä, katso liite -
Tekniset tiedot -

Lisää tuotteita

- Kuulapääruuvit, kannallinen, halkaistulla kuulalla

Piirustus



Tilaustiedot

Ulkomitat						kuulan halkaisija	AV	Staattinen kuormitettavuus ¹⁾ max.	[g]	Til.nro
d ₁	l ₂	d ₂	d ₃	l ₃	l ₄					
[mm]							[mm]	[kN]		
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, Ruostumaton teräs										
M6	40	10	3,2	6	16	4	5	6	10	22700.0306

¹⁾ Kuormitusarvot eivät ole voimassa ruostumattomasta teräksestä valmistetulle rakenteelle.

Sovellusesimerkki





Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."