

Kuulapääruuvit • Kannalliset, kuula kiertymisvarmistettu

22700.0322



Tuotekuvaus

Käytetään kaltevien pintojen lukitsemiseen, kiinnittämiseen tai tukemiseen. Liikkuvan kuulan ansiosta voima välittyy tasaisesti laajalle pinnalle.

Materiaali

Kuula

- Ruostumaton teräs, karkaistu

Ruuvi

- Ruostumaton teräs 1.4305

Lisätietoja

Huomioi

Huomaa kierteen pääte l_4 !
Kuula kiertymisvarmistettu.
Erikoismalleja tilauksesta.


Viittaukset

Kierrelukitus pyydettyessä, katso liite -
Tekniset tiedot -

Lisää tuotteita

- Kuulapääruuvit, kannallinen, halkaistulla kuulalla

Piirustus



Tilaustiedot

d_1	l_2	d_2	Ulkomitat			l_4	kuulan halkaisija	AV	Staattinen kuormitettavuus ¹⁾ max.		Til.nro
			d_3	l_3				[mm]	[kN]	[g]	
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, Ruostumaton teräs											
M10	25	16	6	10		4,5	7	8	12	24	22700.0322

¹⁾ Kuormitusarvot eivät ole voimassa ruostumattomasta teräksestä valmistetulle rakenteelle.

Sovellusesimerkki





Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."