

Kuulapääruuvit • kannattomat, kuula kiertymisen estolla

22700.0584



Tuotekuvaus

Käytetään kaltevien pintojen lukitsemiseen, kiinnittämiseen tai tukemiseen. Liikkuvan kuulan ansiosta voima välittyy tasaisesti laajalle pinnalle.

Materiaali

Kuula

- Kuulalaakeriteräs, karkaistu

Ruuvi

- Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm²

Lisätietoja

Huomioi

Kuula kiertymisvarmistettu. Erikoismalleja tilauksesta.


Viittaukset

Kierrelukitus pyydetessä, katso liite - Tekniset tiedot -


Lisää tuotteita

- Kuulapääruuvit, kannattomat, halkaistulla kuulalla
- Kuulapääruuvit, kannattomat, hienokierteellä
- Kuulapääruuvit, Kannattomat, halkaistulla kuulalla

Piirustus



Tilaustiedot

d ₁	l ₂	Ulkomitat d ₃ [mm]	kuulan halkaisija	AV [mm]	Staattinen kuormitettavuus ¹ max. [kN]	 [g]	Til.nro
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs							
M8	20	4,5	5,5	4	9	5,1	22700.0584

¹⁾ Kuormitusarvot eivät ole voimassa ruostumattomasta teräksestä valmistetulle rakenteelle.

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Sisältää Prop 65 aineita



Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."