

Kuulapääruuvit • kannattomat, kuula kiertymisen estolla

22700.0703



Tuotekuvaus

Käytetään kaltevien pintojen lukitsemiseen, kiinnittämiseen tai tukemiseen. Liikkuvan kuulan ansiosta voima välittyy tasaisesti laajalle pinnalle.

Materiaali

Kuula

- Kuulalaakeriteräs, karkaistu

Ruuvi

- Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm²

Lisätietoja

Huomioi

Kuula kiertymisvarmistettu. Erikoismalleja tilauksesta.


Viittaukset

Kierrelukitus pyydettyessä, katso liite - Tekniset tiedot -


Lisää tuotteita

- Kuulapääruuvit, kannattomat, halkaistulla kuulalla
- Kuulapääruuvit, kannattomat, hienokierteellä
- Kuulapääruuvit, Kannattomat, halkaistulla kuulalla

Piirustus



Tilaustiedot

d ₁	l ₂	Ulkomitat		kuulan halkaisija	AV	Staattinen kuormitettavuus ¹ max.		Til.nro
		[mm]			[mm]	[kN]	[g]	
halkaistu kuula, vastepinta karhennettu, Nuorrutusteräs								
M10	20	6		7	5	12	7,7	22700.0703

¹⁾ Kuormitusarvot eivät ole voimassa ruostumattomasta teräksestä valmistetulle rakenteelle.

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja hedelmättömyyttä
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."