

Kuulapääruuvit • kannallinen, halkaistulla kuulalla

22710.0836



Tuotekuvaus

Käytetään kaltevien pintojen lukitsemiseen, kiinnittämiseen tai tukemiseen. Liikkuvan kuulalan ansiosta voima välittyy tasaisesti laajalle pinnalle.

Materiaali

Kuula

- Ruostumaton teräs, karkaistu

Ruuvi

- Ruostumaton teräs 1.4305

Lisätietoja

Huomioi

Kuula ei kiertymisvarmistettu. Erikoismalleja tilauksesta.


Viittaukset

Kierrelukitus pyydettyessä, katso liite - Tekniset tiedot -

Lisää tuotteita

- Kuulapääruuvit, Kannalliset, kuula kiertymisvarmistettu

Piirustus



Tilaustiedot

| d ₁ | l ₂ | d ₂ | Ulkomitat | | | kuulan halkaisija | AV | Staattinen kuormitettavuus ¹⁾ max. | | Til.nro |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|------|--|-----|------------|
| | | | d ₃ | l ₃ | l ₄ | | [mm] | [kN] | [g] | |
| [mm] | | | | | | | | | | |
| Vastepinta tasainen, Ruostumaton teräs | | | | | | | | | | |
| M6 | 40 | 10 | 3,2 | 6 | 16 | 4 | 5 | 9 | 9,9 | 22710.0836 |

¹⁾ Kuormitusarvot eivät ole voimassa ruostumattomasta teräksestä valmistetulle rakenteelle.

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."