

Kuulapääruuvit • kannallinen, halkaistulla kuulalla

22710.0846



Tuotekuvaus

Käytetään kaltevien pintojen lukitsemiseen, kiinnittämiseen tai tukemiseen. Liikkuvan kuulalan ansiosta voima välittyy tasaisesti laajalle pinnalle.

Materiaali

Kuula

- Ruostumaton teräs, karkaistu

Ruuvi

- Ruostumaton teräs 1.4305

Lisätietoja

Huomioi

Kuula ei kiertymisvarmistettu. Erikoismalleja tilauksesta.


Viittaukset

Kierrelukitus pyydettyessä, katso liite - Tekniset tiedot -

Lisää tuotteita

- Kuulapääruuvit, Kannalliset, kuula kiertymisvarmistettu

Piirustus



Tilaustiedot

d ₁	l ₂	d ₂	Ulkomitat			kuulan halkaisija	AV	Staattinen kuormitettavuus ¹⁾ max.		Til.nro
			d ₃	l ₃	l ₄					
			[mm]					[kN]	[g]	
Vastepinta tasainen, Ruostumaton teräs										
M8	50	13	4,5	8	22	5,5	6	15	23	22710.0846

¹⁾ Kuormitusarvot eivät ole voimassa ruostumattomasta teräksestä valmistetulle rakenteelle.

Vaatumuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."