

## Kuulapääruuvit • kannallinen, halkaistulla kuulalla

22710.0926



## Tuotekuvaus

Käytetään kaltevien pintojen lukitsemiseen, kiinnittämiseen tai tukemiseen. Liikkuvan kuulaa ansiosta voima välittyy tasaisesti laajalle pinnalle.

## Materiaali

## Kuula

- Kuulalaakeriteräs, karkaistu

## Ruuvi

- Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm<sup>2</sup>

## Lisätietoja

## Huomioi

Kuula ei kiertymisvarmistettu. Erikoismalleja tilauksesta.


## Viittaukset

Kierrelukitus pyydettyessä, katso liite - Tekniset tiedot -

## Lisää tuotteita

- Kuulapääruuvit, Kannalliset, kuula kiertymisvarmistettu

## Piirustus



## Tilaustiedot

d <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	d <sub>2</sub>	Ulkomitat			kuulan halkaisija	AV	Staattinen kuormitettavuus <sup>1)</sup> max.		Til.nro
			d <sub>3</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>					
			[mm]				[mm]	[kN]	[g]	
M12	80	18	7,2	12	44	8,5	10	30	80	22710.0926

<sup>1)</sup> Kuormitusarvot eivät ole voimassa ruostumattomasta teräksestä valmistetulle rakenteelle.

## Vaatimuksenmukaisuus

## RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

## Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

## Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kulta tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."