

## Kuulapääruuvit • kannattomat, kokonaisella kuulalla

### 22720.0043



#### Tuotekuvaus

Kuulapääruuvit muovi-kuulalla soveltuvat herkille huonosti puristusta kestäville osille. Käytetään pintojen lukitsemiseen, kiinnittämiseen tai tukemiseen.

#### Materiaali

##### Kuula

- Kuulalaakeriteräs, karkaistu

##### Ruuvi

- Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm<sup>2</sup>

#### Lisätietoja

##### Huomioi

Kuula ei kiertymisvarmistettu. Erikoismalleja tilauksesta.


##### Viittaukset

Kierrelukitus pyydetessä, katso liite - Tekniset tiedot -

##### Lisää tuotteita

- Kuulapääruuvit, kannattomat, hienokierteellä
- Kuulapääruuvit, Kannattomat, kokonaisella kuulalla

#### Piirustus




#### Tilaustiedot

| Ulkomitat                        |                |                   | AV   | Staattinen kuormitettavuus <sup>1)</sup> |  max. |  max. | Til.nro    |
|----------------------------------|----------------|-------------------|------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub>                   | l <sub>1</sub> | kuulan halkaisija |      | max.                                     |                                                                                            |                                                                                            |            |
|                                  |                | [mm]              | [mm] | [kN]                                     | [°C]                                                                                       | [g]                                                                                        |            |
| Kokonainen kuula, Nuorrutusteräs |                |                   |      |                                          |                                                                                            |                                                                                            |            |
| M4                               | 8              | 2,5               | 2    | 3,5                                      | 250                                                                                        | 0,4                                                                                        | 22720.0043 |

<sup>1)</sup> Kuormitus arvot eivät ole voimassa ruostumattomasta teräksestä valmistetulle rakenteelle (poikkeuksena malli termoplastisella kuulalla).

#### Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

### Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

### Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja hedelmättömyyttä  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."