

Kuulapääruuvit • kannattomat, kokonaisella kuulalla

22720.0083



Tuotekuvaus

Kuulapääruuvit muovi-kuulalla soveltuvat herkille huonosti puristusta kestäville osille. Käytetään pintojen lukitsemiseen, kiinnittämiseen tai tukemiseen.

Materiaali

Kuula

- Kuulalaakeriteräs, karkaistu

Ruuvi

- Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm²

Lisätietoja

Huomioi

Kuula ei kiertymisvarmistettu. Erikoismalleja tilauksesta.

Viittaukset

Kierrelukitus pyydettyessä, katso liite - Tekniset tiedot -

Lisää tuotteita

- Kuulapääruuvit, kannattomat, hienokierteellä
- Kuulapääruuvit, Kannattomat, kokonaisella kuulalla

Piirustus



Tilaustiedot

d ₁	l ₁	Ulkomitat [mm]	kuulan halkaisija	AV [mm]	Staattinen kuormitettavuus ¹⁾ max. [kN]	max. [°C]	[g]	Til.nro
Kokonainen kuula, Nuorrutusteräs								
M8	17,2		5,5	4	15	250	4	22720.0083

¹⁾ Kuormitus arvot eivät ole voimassa ruostumattomasta teräksestä valmistetulle rakenteelle (poikkeuksena malli termoplastisella kuulalla).

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Sisältää Prop 65 aineita



Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."