

## Kuulapääruuvit • kannattomat, kokonaisella kuulalla

22720.0366



### Tuotekuvaus

Kuulapääruuvit muovi-kuulalla soveltuvat herkille huonosti puristusta kestäville osille. Käytetään pintojen lukitsemiseen, kiinnittämiseen tai tukemiseen.

### Materiaali

#### Kuula

- Kestomuovi (POM), valkoinen

#### Ruuvi

- Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm<sup>2</sup>

### Lisätietoja

#### Huomioi

Kuula ei kiertymisvarmistettu. Erikoismalleja tilauksesta.

#### Viittaukset

Kierrelukitus pyydettyessä, katso liite - Tekniset tiedot -

#### Lisää tuotteita

- Kuulapääruuvit, kannattomat, hienokierteellä
- Kuulapääruuvit, Kannattomat, kokonaisella kuulalla

### Piirustus



### Tilaustiedot

Ulkomitat			AV	Staattinen kuormitettavuus <sup>1)</sup> max.	Temperatuurialue		Paino [g]	Til.nro
d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	kuulan halkaisija			min.	max.		
[mm]			[mm]	[kN]	[°C]			
kokonainen kestomuovikuula (kuva 1), Nuorrutusteräs								
M6	25,8	4	3	0,9	-30	80	3,6	22720.0366

<sup>1)</sup> Kuormitus arvot eivät ole voimassa ruostumattomasta teräksestä valmistetulle rakenteelle (poikkeuksena malli termoplastisella kuulalla).

### Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

### Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

### Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."