

Kuulapääruuvit • kannattomat, halkaistulla kuulalla

22720.0522



Tuotekuvaus

Kuulapääruuvit muovi-kuulalla soveltuvat herkille huonosti puristusta kestäville osille. Käytetään kaltevien pintojen lukitsemiseen, kiinnittämiseen tai tukemiseen. Liikkuvan kuulaa ansiosta voima välittyy tasaisesti laajalle pinnalle.

Materiaali

- Kuula**
- Kestomuovi (POM), punainen
- Ruuvi**
- Ruostumaton teräs 1.4305

Lisätietoja

Huomioi

Kuula ei kiertymisvarmistettu. Erikoismalleja tilauksesta.

Viittaukset

Kierrelukitus pyydettyessä, katso liite - Tekniset tiedot -

Lisää tuotteita

- Kuulapääruuvit, kannattomat, kuula kiertymisen estolla
- Kuulapääruuvit, kannattomat, hienokierteellä
- Kuulapääruuvit, kannattomat, lyhyet
- Kuulapääruuvit, Kannattomat, halkaistulla kuulalla

Piirustus



Tilauksetiedot

Ulkomitat		AV	kuulan halkaisija	Staatinnen kuormitettavuus ¹⁾ max.	min.	max.	[g]	Til.nro	
d ₁	l ₂								[mm]
Halkaistu muovikuula, vastepinta tasainen (kuula kiertymisvarmistettu), Ruostumaton teräs									
M8	10,4	4,2	5,5	4	1,5	-30	80	1,9	22720.0522

¹⁾ Kuormitus arvot eivät ole voimassa ruostumattomasta teräksestä valmistetulle rakenteelle (poikkeuksena malli termoplastisella kuulalla).

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."